

Qoltec Zasilacz do HP 65W | 19.5V | 3.33A 4.5*3.0+pin | adapter 4.5*3.0+pin/7.4*5.0+pin |+kabel zasilający

Kod produktu: 51728

Zasilacz sieciowy dedykowany do laptopa jest gwarancją bezpiecznego zasilania oraz użytkowania. Można wykorzystać go w domu lub w pracy. Posiada szereg zabezpieczeń chroniących podłączonego laptopa. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, która wpływa na zmniejszenie zużycia energii.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych zasilaczy.
W doborze odpowiedniego modelu pomoże konfigurator znajdujący się na naszej stronie lub pod adresem notebookspareparts.pl

ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DLA CIEBIE



Niezawodność ma dla Ciebie kluczowe znaczenie? **Wybierz zasilacz sieciowy Qoltec** dedykowany do laptopów marki HP. Idealnie sprawdzi się w domu lub w biurze, jako zasilacz główny lub dodatkowy. Został wykonany z materiałów najwyższej jakości, a zastosowane w nim **technologie pozwolą na niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność.**
W zestawie znajdziesz zasilacz wraz z rzepem do porządkowania kabla, dzięki któremu dostosujesz długość przewodu do swoich potrzeb.

BEZPIECZNE ZASILANIE W UNIWERSALNYM WYDANIU



Zainwestuj w bezpieczeństwo – ono nigdy nie traci na wartości. Wykonanie z materiałów **najwyższej jakości** czyni zasilacz marki Qoltec przedmiotem wartym Twojej uwagi. Zapewni on oczekiwaną **stabilność** pracy dzięki specjalnym zabezpieczeniom:
- przeciw przepięciom: chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- przeciw przeciążeniom: chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- przeciw zwarciom: chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym,
- termiczne: chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie.

DOPASOWANIE ZASILACZA – PODAJEMY POMOCNĄ DŁOŃ



Dopasowanie odpowiedniego zasilacza do posiadanego modelu laptopa **jest bardzo ważne.** Przymusową przerwę w działaniu skrócisz do minimum stosując tych kilka prostych zasad: Podstawowe parametry odczytasz z etykiety znajdującej się na spodzie laptopa, będą to: **MOC** (W), **NAPIĘCIE** (V), **NATĘŻENIE** (A). Poniższe punkty rozwieją wszelkie wątpliwości, które mogą się pojawić przy dokonywaniu wyboru sprzętu:

1. **MOC** (W) **–** liczba ta oznacza minimalną wartość jaką powinien mieć nowy zasilacz. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować produkt o wyższej mocy. Dzięki temu będzie on mniej obciążony, a w związku z tym mniej się będzie nagrzewał.
2. **NATĘŻENIE** (A) **–** tu tak jak w przypadku MOCY wartość na nowym zasilaczu może być równa lub wyższa od podanej na etykiecie znamionowej laptopa.
3. **NAPIĘCIE** (V) **–** liczba przy tym parametrze jest bardziej restrykcyjnie wymagana. Dopuszcza się **jedynie wahanie +/- 0,5V.**

Ostatnią i równie **istotną kwestią** jest **WTYCZKA**. Bez niej ani rusz! Tutaj nie ma żadnych odstępstw, **konieczne jest, by była identyczna z oryginałem.** Podany rozmiar oznacza średnicę zewnętrzną oraz średnicę wewnętrzną wtyczki. Jeżeli porównanie na podstawie przedstawionego zdjęcia nie wystarczy, konieczny będzie **pomiar,** który ostatecznie upewni Cię w Twoim wyborze.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy objęty jest 36 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Przeznaczenie	HP/Compaq
Wtyczka	4.5 * 3.0 mm + pin / adapter: 4.5 * 3.0 mm + pin / 7.4 * 5.0 mm + pin
Moc	65 W
Napięcie wejściowe	220 - 240 V
Napięcie wyjściowe	19.5 V
Natężenie wyjściowe	3.33 A
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Sprawność energetyczna	Level VI
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe Przeciwprzeciążeniowe Przeciwzwarciowe Termiczne
Zastosowanie	Laptop
Uwagi	Zasilacz sieciowy przeznaczony do konkretnego modelu laptopa. Zasilacz sieciowy AC/DC przeznaczony do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do tych maszyn.
Konfigurator	notebookspareparts.pl/
Wymiary	28 x 110 x 75 mm
Kolor	Czarny
Zawartość opakowania	Adapter 4.5 * 3.0 mm + pin / 7.4 * 5.0 mm + pin Kabel zasilający Rzep do porządkowania kabla
Waga netto [kg]	0.192
Waga brutto [kg]	0.251
Gwarancja	36 miesięcy
Głębokość / Długość opakowania [mm]	130
Szerokość opakowania [mm]	50
Wysokość opakowania [mm]	240
Kod EAN	5901878517285