Dane produktów



PUSZK LEGRAND

BATIBOX PUSZKA DO OSPRZĘTU MONOTWANEGO TABLICOWO (MOSAIC) 50 MM, 213 X 142 MM

REF. 080126 | EAN. 3245060801267

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Sposób montażu	Inne	**Zabezpieczenie powierzchni**	Stan surowy
Model/kształt/forma	Prostokątny	**Kolor**	Pomarańczowy
Rodzaj budowy	Puszka osprzętowa	**Stopień ochrony (IP)**	IP20
Model	Inne	**Wykonanie/rodzaj pokrywy**	Brak
Wyposażenie	Brak	**Sposób mocowania pokrywy**	Inne
Szerokość	154 mm	**Plombowane**	Nie
Głębokość wewnętrzna	50 mm	**Podtrzymanie funkcji**	Brak
Liczba wkładów osprzętowych	8	**Z ekranowaniem**	Nie
Montaż urządzenia elektrycznego	Śrubowy lub rozporowy	**Wiatroszczelne**	Nie
Ze śrubami	Tak	**Maksymalny przekrój przewodu**	0 mm^2
Do rur o średnicy	20/25 mm	**Liczba biegunów na zacisk**	0
Do przewodów o średnicy (Min-Max)	20-25 mm	**Stała pozycja zacisku**	Nie
Blokada rury	Nie	**Zaczep/hak do montażu oświetlenia**	Nie
Wpusty z tyłu	Tak	**Króciec**	Brak
Liczba wpustów	22	**Odporność udarowa**	IK04
Materiał	Tworzywo sztuczne	**Zakres temperatury pracy (Min-Max)**	-5-40 °C
Bezhalogenowe	Nie	**Temperatura magazynowania (Min-Max)**	-5-60 °C

Dokumentacja

Oprogramowanie CAD/BIM

3D_LG-080126.stp | STP (0.08Mo)

BIM-LEGRAND-MOSAIC-2026-ENGLISH.rvt | RVT (143.42Mo)

Certyfikaty

OC / CB-FR_706894/M1 | (0.46Mo)