

BETA 7810E

Nakolanniki robocze, zewnętrzne, para, z podwójnym paskiem elastycznym,



Certyfikaty i normy

CE EN 14404:2004+A1:2010

Cechy

Maksymalna ochrona i wygoda: wytrzymałe nakolanniki z certyfikatem EN 14404-2:2024, idealne do pracy na kolanach przy pełnej swobodzie ruchów.

KOMFORT

Dzięki pochłaniającej wstrząsy strukturze EVA i żelu oraz zewnętrznej powłoce, bezpośredni nacisk na stawy jest zmniejszony, ograniczając zmęczenie i zapobiegając stanom zapalnym.

SWOBODA RUCHÓW

Dzięki wyprofilowanej konstrukcji i regulowanemu systemowi zapinania nakolanniki dopasowują się do każdego ruchu, nie zsuwając się ani nie uciskając.

CERTYFIKOWANA OCHRONA

Zewnętrzne nakolanniki są zgodne ze zaktualizowaną normą EN 14404-2:2024 (typ 1, poziom 1), która zapewnia skuteczną ochronę przed uderzeniami, naciskiem i niebezpiecznymi przedmiotami podczas pracy w pozycji klęczącej na twardych powierzchniach.



ODPORNOŚĆ

Maksymalna ochrona kolan dzięki konstrukcji odpornej na nierówne powierzchnie i materiały ściernie lub ostre.



ŁATWA REGULACJA

Połączenie elastycznej taśmy i zapięcia na rzep gwarantuje wygodę, praktyczność i stabilne mocowanie.



WYTRZYMAŁOŚĆ

Połączenie materiałów: poliester zapewniający wytrzymałość, PVC zapewniający ochronę zewnętrzną oraz EVA+GEL zapewniający wygodną i

Certyfikaty i normy

CE EN
14404:2004+A1:2010

Materiały

Tkanina: Poliester 600D

Powłoka zewnętrzna: PCW

Wkładka wewnętrzna: EVA (octan etylenowo-winyłowy) + żel

Elastyczny pas z haczykami

Cechy charakterystyczne

Odniesienie

	Art.	
078100100	7810E	one size

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

