



Qoltec Antena 4G LTE DUAL | 5dBi | dookólna | zewnętrzna

Kod produktu: 57047

Antena 4G została zaprojektowana w celu poprawy łączności i wydajności urządzeń obsługujących 4G, takich jak smartfony, tablety, mobilne punkty dostępu lub inne routery bezprzewodowe.

OSIĄGNIJ PEŁEN POTENCJAŁ SIECI 4G



Zakres Częstotliwości 600-2700 MHz

Niejednokrotnie zmagamy się z zakłóceniami uniemożliwiającymi nam swobodne surfowanie po sieci, dlatego mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Jest nim antena 4G LTE DUAL marki Qoltec, o zysku 5dBi, która w wyraźny sposób poprawi jakość przesyłu danych do Twoich urządzeń i może pomóc w utrzymaniu stabilnego połączenia nawet w miejscach o trudnych warunkach sygnałowych. Zakres częstotliwości 600-2700 MHz sprawia, że antena jest kompatybilna z różnymi pasmami używanymi przez różne sieci 4G LTE.

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



Wysoki Zysk 5dBi, Silny Sygnał

Antena 4G LTE została stworzona z myślą o poprawie jakości Internetu w domu, w biurze oraz w każdym innym pomieszczeniu z dostępem do Internetu, co może przekładać się na stabilniejsze połączenie internetowe, szybsze prędkości transferu danych i lepszą ogólną wydajność sieci. Klasa szczelności IP67, w połączeniu z odpornością na różne warunki atmosferyczne, może zapewnić stabilność połączenia nawet w trudnych warunkach pogodowych.

50W MOCY, 5DBI EFEKTYWNOŚCI



Nasze rozwiązanie oferuje:

- obsługę standardu 4G LTE – zapewnia prędkość sygnału do 600 Mb/s,
- działa w zakresie częstotliwości 600-2700 MHz,
- złącze SMA – pozwala na bezpośrednie podłączenie anteny do access point'ów, routerów, czy też kart sieciowych posiadających kompatybilne złącze,
- nowoczesny design – dzięki użyciu wysokiej klasy materiałów oraz dbałości o szczegóły,

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowana przez nas antena Wi-Fi objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ anteny	Dookólna
Moc	50W
Zysk	5 dBi
Częstotliwość pracy	600 – 2700MHz
Impedancja	50
Polaryzacja	Pionowa
Złącze anteny	SMA męskie
VSWR	2
Długość kabla	10cm
Klasa szczelności	IP 67
Kolor	Czarny
Materiał	Plastik + miedź
Temperatura pracy	-40 +60
Informacje dodatkowe	Przed zakupem zaleca się sprawdzenie kompatybilności anteny z siecią i pasmem częstotliwości używanym przez Twojego dostawcę usług.
Wymiary (G/D x Sz x W)	17 x 13 x 158 mm
Zawartość opakowania	2 x Antena Wi-Fi 2 x Kabel
Głębokość / Długość opakowania [mm]	210
Szerokość opakowania [mm]	85
Wysokość opakowania [mm]	15
Waga netto [kg]	0.012
Waga brutto [kg]	0.016
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878570471