

Kabel szeregowy D-Sub 37 męski na żeński 5 m

Opis

Kabel Delock jest wykorzystywany do przyłączania różnych urządzeń ze złączem D-Sub 37 pin.



Numer artykułu 86885

EAN: 4043619868858

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 37-pinowe D-Sub męski >
 - 1 x 37-pinowe D-Sub żeński
- Złączem z wkrętami
- Przypisanie styków: 1:1
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 8 mm
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 50 °C
- Stopień ochrony przeciwpożarowej: VW-1
- Długość ze złączami: ok. 5 m
- Kolor: beżowy

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze 37-pinowe D-Sub, żeńskie

Zawartość opakowania

- Kabel szeregowy

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x 37-pinowe D-Sub męski >
Złącze 2:	1 x 37-pinowe D-Sub żeński

Właściwości techniczne

Temperatura robocza:	0 °C ~ 50 °C
----------------------	--------------

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	28 AWG
Długość:	5 m
Kolor:	beżowy
Bezpieczeństwo palności:	VW-1

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de