Dane produktów



PUSZK LEGRAND

BATIBOX PUSZKA POJ. - ŚCIAN MUROWANYCH DO ŁĄCZENIA 'TYŁ DO TYŁU' 30/40 MM

REF. 080108 | EAN. 3245060801083

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Sposób montażu	Do ścian z gołej cegły
Model/kształt/forma	Okrągły
Rodzaj budowy	Puszka osprzętowa
Model	Pojedynczy
Z pierścieniem obrotowym	Nie
Wyposażenie	Brak
Średnica	67 mm
Długość	60 mm
Głębokość (Min-Max)	30-40 mm
Głębokość wewnętrzna	40 mm
Liczba wkładów osprzętowych	2
Montaż urządzenia elektrycznego	Śrubowy
Ze śrubami	Tak
Do rur o średnicy	Inne
Do przewodów o średnicy (Min-Max)	16-20 mm
Blokada rury	Nie
Wpusty z tyłu	Tak
Liczba wpustów	6

Materiał	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Kolor	Czerwony
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Brak
Sposób mocowania pokrywy	Inne
Plombowane	Nie
Podtrzymanie funkcji	Brak
Z ekranowaniem	Nie
Wiatroszczelne	Tak
Liczba biegunów na zacisk	0
Stała pozycja zacisku	Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia	Nie
Króciec	Brak
Odporność udarowa	IK04
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-5-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-5-60 °C

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

80108.pdf | PDF (0.05Mo)

Certyfikaty

OC / CB-FR_707397/A1 | (0.52Mo)