

Kabel audio Red's Music - mini Jack stereo 3.5mm / 2x XLR F

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU36...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1: mini Jack stereo 3,5mm

Złącze 2-A: XLR F

Złącze 2-B: XLR F

Model złącz: J62, X53

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,18mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 3,3 mm x 6,5 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: INS2-100 - 2x(1x0,18mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 95,1Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 20mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 3,3 mm x 6,5 mm

Masa: około 32kg/km

Schemat połączeń:



AU36...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:



J62 - Jack stereo 3.5

2x X53 - XLR żeński

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU3603BX	0.3 m	97g	5903867411512
AU3605BX	0.5 m	103g	5903867411529
AU3610BX	1.0 m	119g	5903867411536
AU3615BX	1.5 m	135g	5903867411543
AU3620BX	2.0 m	151g	5903867411550
AU3630BX	3.0 m	183g	5903867411567
AU3640BX	4.0 m	215g	5903867411574
AU3650BX	5.0 m	247g	5903867411581
AU3660BX	6.0 m	286g	5903867411598
AU3670BX	7.0 m	318g	5903867411604
AU3680BX	8.0 m	350g	5903867411611
AU3690BX	9.0 m	382g	5903867411628
AU36100BX	10.0 m	414g	5903867411635
AU36150BX	15.0 m	574g	5903867411642
AU36200BX	20.0 m	734g	5903867411659

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów