



Základní popis

Řada	Thalassa
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro upevnění
Typ produktu nebo součásti	Zařízení pro upevnění sloupku
Aplikace	Víceúčelové
Pro jmenovité rozměry rozváděče	H: 847 mm W: 636 mmD: 300 mm
Montážní poloha	Zadní skříň Venkovní instalace na sloupu
Kompatibilní řada	Thalassa PLM
Sestava zařízení	2 x nosná lišta 2 x pásek Upevňovací prvky

Doplňky

Materiál	Pozinkovaná ocel
Upevnění	Upevňovacím prvkem - na pozici umístění
Trvalé dovozené zatížení	100 kg
Výška	45 mm
Šířka	595 mm
Hloubka	32,5 mm
Průměr	215 mm

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0940 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Instrukce o ukončení životnosti
výrobku

Standardní recyklaci výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta

18 měsíců