
	JA-2				400 HV





BN 68

Vis de façades à bout pointu

entièrement / partiellement filetées, avec rondelle d'étanchéité imperdable

Acier cémenté trempé 400 HV

zingué-bleu

ISO 4042
Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

Article#	d_1	d_2	k	s	e	b	L
1065394	6,5	16	4,8	9,52 (3/8")	10,5	-	19
1065408							25
1065416							32
1065424							38
1065440							50
1065459							64
1065467							75
1065475						80	90
1065483							100
1139231							125
1139266							150
1139274							175