



## Adapter sieciowy

Model: **AK-AD-31**



|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Kod produktu                   | AK-AD-31                 |
| Typ produktu                   | Adapter sieciowy         |
| Długość przewodu               | 15 cm                    |
| Wtyczka #1                     | Złącze męskie USB typu A |
| Wtyczka #2                     | Złącze żeńskie RJ45      |
| Wsparcie                       | 10 / 100 / 1000 Mbps     |
| Wersja                         | 3.0                      |
| Platerowane wtyczki            | Tak - niklowane          |
| Materiał izolacji              | PVC                      |
| Średnica kabla                 | 6 mm                     |
| Materiał wykonania             | ABS                      |
| Kolor produktu                 | Czarny                   |
| MTBF                           | 100000 h                 |
| Temperatura pracy              | 5 - 50 °C                |
| Opakowanie                     | UniBag                   |
| Wymiary produktu (L x W x H)   | 140 x 105 x 22 mm        |
| Wymiary opakowania (L x W x H) | 180 x 130 x 24 mm        |
| Waga netto                     | 44.8 g                   |
| Waga brutto                    | 50.3 g                   |
| Kod EAN                        | 5901720132352            |
| Gwarancja                      | 24 miesiące              |



## Opis

Adapter karty sieciowej LAN Akyga® AK-AD-31 USB 3.0 na RJ45 10/100/1000 Mbps jest idealnym rozwiązaniem dla laptopów z uszkodzeniem wbudowanej karty sieciowej lub nieposiadających fabrycznie takiej karty. Zastosowanie w produkcie nowoczesnego rozwiązania USB 3.0 pozwala na wykorzystanie wysokiej prędkości przepływu danych. Adapter gwarantuje szybkość połączenia sieciowego do 1000 Mbps. Urządzenie jest kompatybilne z systemami: Windows XP, Vista, 7,8,10 oraz Mac OS 10.6 i nowszymi, Chromebook oraz Linux.