




golf Rozdzielnica p/t VDI drzwi wentylowane białe 3R

VF318PZF

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Zatrask
Stopień ochrony z drzwiami.	40
Zamykany	nie
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Głębokość montażu	72 mm
Głębokość wnęki w ścianie	72 mm
Głębokość produktu	95 mm
Wysokość produktu	495 mm
Szerokość produktu	439 mm
Szerokość	426 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	tak
Z zamkiem	nie

Wypożyczenie

Liczba elementów	18
Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba pól / sekcji	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	3
Akcesoria dodatkowe	tak
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	650 °C
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Stopień ochrony	IP40
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	tak