



## Listwa zasilająca do szafy RACK 19" | 1U | 10A | PDU | 8xIEC C13 | 2m

Kod produktu: 53998

Listwa zasilająca PDU zapewnia niezawodne zasilanie w szafach serwerowych.

### DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220V - 250V
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE	250 VAC
CZĘSTOTLIWOŚĆ AC	50Hz / 60Hz
CZĘSTOTLIWOŚĆ WYJŚCIOWA	50Hz / 60Hz
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE	3500 W
GNIAZDA	8 x IEC
RODZAJ WTYCZKI	IEC320 C14
STANDARD WTYCZKI	IEC320 C13
GRUBOŚĆ KABLA ZASILAJĄCEGO	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>
DŁUGOŚĆ KABLA	2 m
MAKSYMALNY PRĄD WEJŚCIOWY	10A
INFORMACJE DODATKOWE	Podświetlany przełącznik
WYMIARY	482.6 x 44.4 x 62mm (19")
WYSOKOŚĆ ROBOCZA	1U
DŁUGOŚĆ MONTAŻOWA	465 mm
KOLOR	Czarny
MATERIAŁ	Aluminium

<b>OCENA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ</b>	UL 94V-0
<b>CERTYFIKAT</b>	CE, RoHS
<b>METODA MONTAŻU</b>	Poziomo lub pionowo
<b>WYMAGANA PRZESTRZEŃ DO MONTAŻU</b>	1U
<b>ZDANE TESTY</b>	Wytrzymałość elektryczna (Hipot test), ciągłości uziemienia, wytrzymałości izolacji
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Zasilanie w obudowach szaf RACK 19"
<b>KOD EAN</b>	5901878539980