



Qoltec Antena 4G LTE z podstawą magnetyczną | 5dBi | dookólna | wewnętrzna | 600-2700 MHz | SMA | 3m

Kod produktu: 57059

Dookólna antena 4G LTE o zysku 5 dBi została zaprojektowana jako kompaktowe i skuteczne rozwiązanie poprawiające stabilność oraz jakość sygnału sieci komórkowej. Dzięki konstrukcji 360° antena odbiera sygnał z każdego kierunku. Wyposażona w standardowe złącze SMA.

STABILNY INTERNET MOBILNY W KAŻDYM WARUNKACH



Zakres Częstotliwości 600-2700 MHz

Antena 4G LTE dookólna o zysku 5 dBi została zaprojektowana z myślą o poprawie jakości i stabilności sygnału sieci komórkowej. Dzięki konstrukcji dookólnej (360°) **antena odbiera sygnał z każdego kierunku** — idealna w lokalizacjach, w których stacja bazowa nie jest widoczna lub zmienia się kierunek odbicia sygnału.

Szeroki zakres pracy 600-2700MHz obejmuje najważniejsze pasma LTE wykorzystywane w Polsce i Europie, w tym m.in. B28, B20, B3, B1 oraz B7, co zapewnia wysoką kompatybilność z routerami stacjonarnymi, przemysłowymi oraz urządzeniami IoT.

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



Wysoki Zysk 5dBi, Silny Sygnał

Antena 4G LTE została stworzona z myślą o poprawie jakości połączenia internetowego w domu, w biurze oraz w każdym innym pomieszczeniu z dostępem do Internetu. Zwiększa stabilność transmisji, poprawia prędkość pobierania i wysyłania danych oraz wpływa korzystnie na ogólną wydajność Internetu. Klasa szczelności IP67, w połączeniu z odpornością na różne warunki atmosferyczne, może zapewnić stabilność połączenia nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Nasze rozwiązanie oferuje:

- obsługę standardu 4G LTE – prędkość transmisji do 600 Mb/s,
- szeroki zakres częstotliwości 600-2700 MHz,
- Złącze SMA – szeroka kompatybilność z routerami i urządzeniami mobilnymi,
- nowoczesny design – dzięki użyciu wysokiej klasy materiałów oraz dbałości o szczegóły.

STABILNE MOCOWANIE



Mocna podstawa magnetyczna gwarantująca stabilność anteny

Antena została wyposażona w magnetyczną podstawę, która umożliwia szybki i stabilny montaż na metalowych powierzchniach, takich jak dach pojazdu czy elementy karoserii. **Silny magnes zapewnia pewne trzymanie nawet podczas jazdy, minimalizując ryzyko przesunięcia lub odpadnięcia anteny**. Dzięki temu rozwiązaniu instalacja nie wymaga wiercenia ani użycia dodatkowych narzędzi, a antenę można w każdej chwili łatwo zdjąć i przenieść w inne miejsce.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24- miesięcznym okresem gwarancji

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania **spełnią Twoje oczekiwania**. Oferowana przez nas antena 4G LTE objęta jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ anteny	Dookólna
Moc	100W
Zysk	5 dBi
Częstotliwość pracy	600-2700 MHz
Impedancja	50
Polaryzacja	Pionowa
Złącze anteny	SMA
VSWR	1.5
Kabel zasilający	RG-174
Klasa szczelności	IP 67
Informacje dodatkowe	Przed zakupem zaleca się sprawdzenie kompatybilności anteny z siecią i pasmem częstotliwości używanym przez Twojego dostawcę usług.
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	ABS + plastik + metal
Długość kabla	3m RG174
Temperatura pracy	-40 +85
Wymiary (G/D x Sz x W)	30 x 30 x 190 mm
Zawartość opakowania	1 x Antena 4G LTE dookólna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	30
Szerokość opakowania [mm]	80
Wysokość opakowania [mm]	210
Waga netto [kg]	0.054
Waga brutto [kg]	0.055
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878570594