



orion+ Obudowa stalowa 400x300x160mm, IP65, drzwi
transparentne

FL156A

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1,5 mm
Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Zamykany	tak
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	tak

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu	160 mm
Głębokość produktu	160 mm
Głębokość wewnętrzna	160 mm
Wysokość produktu	400 mm
Szerokość produktu	300 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

Wypożenie

Liczba kluczy	1
Możliwość rozszerzenia	nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-