



IRDM PRO CARD

Główne cechy

Interfejs UHS-II U3
Dostępne pojemności: 64, 128 GB
Prędkość do 265 MB/s¹
Klasa Video Speed V60
Idealna do przetwarzania materiałów 4K
Ekstremalna wytrzymałość
Dożywotnia gwarancja



IRDM PRO UHS-II U3 CARD zapewnia bardzo wysoką wydajność i niezawodność tym, którzy chcą nagrywać filmy w rozdzielczości 4K i slow motion lub zapisywać wysokiej jakości zdjęcia w formacie JPEG i RAW w trybach szybkiej reakcji.

Parametry

Dostępne pojemności	64, 128 GB
Standard karty	SDXC
Prędkość transferu ¹	odczyt: do 265 MB/s ¹ zapis: do 120 MB/s ¹
Wymiary karty	24.0 x 32.0 x 2.1 mm
Prędkość interfejsu	UHS-II U3
Klasa Video Speed	V60
Wymiary opakowania	103 x 123 mm
Temperatura pracy	-25 to +85°C (zalecana)
Temperatura przechowywania	-40 to +85°C (zalecana)

Dane logistyczne

Produkt	MOQ	P/N	EAN
64GB CARD V60 (UHS-II U3) IRDM PRO	25	IRP-S6B0-0640R12	5908267911945
128GB CARD V60 (UHS-II U3) IRDM PRO	25	IRP-S6B0-1280R12	5908267911952

¹ Bazuje na wewnętrznych testach z wykorzystaniem adaptera z interfejsem PCI-e. Prędkość może się różnić zależnie od metodologii przeprowadzonego testu, wykorzystanej platformy i systemu operacyjnego.
GOODRAM zastrzega prawo do zmian w specyfikacji i opisach produktu w każdej chwili bez uprzedniej informacji.
Product Sheet | IRDM CARD | V1.1 | © Wilk Elektronik S.A. - GOODRAM