

Kabel audio Red's Music - XLR F / 2 x Jack mono 6.3

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU49...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1: XLR F

Złącze 2-A: Jack mono 6.3mm

Złącze 2-B: Jack mono 6.3mm

Model złącz: X53, J53

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,23mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 5mm x 10,5mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: INS2-S100 - 2x(1x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,6Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm x 10,5 mm

Masa: około 71kg/km

Schemat połączeń:



AU49...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:



X53 - XLR żeński

2 x J53 - Jack mono 6.3

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU4903BX	0.3 m	100g	5903867412113
AU4905BX	0.5 m	114g	5903867412120
AU4910BX	1.0 m	147g	5903867412137
AU4915BX	1.5 m	181g	5903867412144
AU4920BX	2.0 m	214g	5903867412151
AU4930BX	3.0 m	288g	5903867412168
AU4940BX	4.0 m	355g	5903867412175
AU4950BX	5.0 m	422g	5903867412182
AU4960BX	6.0 m	489g	5903867412199
AU4970BX	7.0 m	556g	5903867412205
AU4980BX	8.0 m	623g	5903867412212
AU4990BX	9.0 m	705g	5903867412229
AU49100BX	10.0 m	772g	5903867412236
AU49150BX	15.0 m	1107g	5903867412243
AU49200BX	20.0 m	1442g	5903867412250

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów