

CATIA V5		Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung		Changed Modifié Geändert	Date Datum	Approved Approuvé Geprüft	Date Datum
Intended For Welded Screw Ø Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø		Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid						
		1	1	Banddicke war 1.2±0.2		braeuss	28.08.00	Wien	28.08.00
		2	1	Ansichten ueberarbeitet und Rahmen neu		Mueller	06.07.04	Schiwek	06.07.04
		3	1	Farbe schwarz entfaellt, NT-Nr. war 602-98, CAD-Systemwechsel		Langeloh	17.03.08	Schiwek	17.03.08
Tensile Force Tension mini.de serrage Schlaufenzugkraft min. 225 N		Nur zur Information, wird vom Aenderungsdienst nicht erfasst. For information only, not subject to alteration service. 2:1							
Hole Size Trou Ø Loch Ø									
Panel Thickness Épaisseur Support Blechdicke									
Bundle Ø Toron Ø Buendel Ø 1.6 – 35 mm									
Material Matière Werkstoff PA 6.6									
3									
Tolerances Dimension without tolerances details to: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben nach: DIN 16901 / 140		The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNTYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNTYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANNTYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANNTYTON.		Drawn Dessiné Par Gezeichnet braeuss 09.11.99		Scale Echelle Maszstab 1:1; 2:1		Project Number Numéro de projet Projektnummer NT-461-02 3	
				Approved Approuvé Par Geprüft bma 09.11.99		Title Titre Benennung Kabelbinder/ Cable tie T50SOS 2			
				HellermannTyton		Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr 14.1447		Format D.Size A4	
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION		Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.		Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228 Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60 Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400				Sheet Page Blatt 1 / 1	