



EXCERIA micro SD *Pamięć, która trwa*

Pojemność
32GB 64GB 128GB 256GB

Maks. szybkość odczytu/zapisu
100 MB/s

Klasa szybkości/klasa wydajności aplikacji
U1 @

Zastosowanie
Nagrywanie w Full HD

Funkcje



Nagrywanie w Full HD



Android™ Kompatybilność




Odporność na działanie wody



Odporność na wstrząsy



Odporność na promieniowanie rentgenowskie



Zabezpieczenie przed zapłonem lub przegrzaniem



Odporność na ESD



Odporność na skrajne temperatury

Zastosowana w kartach pamięci microSD z serii KIOXIA EXCERIA technologia trójwymiarowej pamięci flash BiCS FLASH™ 3D pozwala na osiągnięcie pojemności do 256 GB. Twoje zdjęcia, muzyka i filmy będą zawsze z Tobą. Sięgająca 100 MB/s szybkość odczytu(1) sprawia, że robienie zdjęć i nagrywanie wideo stają się dziecinnie proste, a Ty możesz skupić się na uchwyceniu najlepszego momentu.



Elastyczność zastosowania zapewnia ekscytujące wspomnienia

Przejdź na kolejny poziom wrażeń, dzięki karcie microSD EXCERIA. Wysoka szybkość odczytu i szerokie spektrum pojemności dadzą Ci elastyczność zastosowań

Uchwycić każdy moment, w każdym miejscu

Korzystaj z pojemności do 1490 minut materiału wideo w rozdzielczości Full HD (21 Mb/s) i do 38 510 zdjęć (18 megapikseli) gdziekolwiek jesteś



Szacunkowa ilość wykonanych zdjęć i nagrań wideo

Pojemność	Zdjęcia (Ujęcia)			Wideo (Minuty)	
	5 Mpx	10 Mpx	18 Mpx	HD (12 Mbps)	Full HD (21 Mbps)
256GB	162,71	76,1	38,51	2,62	1,49
128 GB	81,35	38,05	19,25	1,31	740
64 GB	40,67	19,02	9,62	650	370
32 GB	20,33	9,51	4,81	320	180
16 GB	10,16	4,75	2,4	160	90

Specyfikacja produktu

Cechy fizyczne

Pojemność

32 GB (microSDHC), 64 GB, 128 GB, 256 GB
(microSDXC)

Wymiary (DxSxW)

15,0 x 11,0 x 1,0 mm

Przybliżona pojemność użyteczna

28,8 GB, 57,6 GB, 115,2 GB, 230,4 GB

Waga

Ok. 0,3 g

Interfejs

UHS-I

Wydajność

Maks. szybkość odczytu

100 MB/s

Klasa szybkości UHS

U1

Klasa szybkości SD

C10

Klasa szybkości wideo

-

Kompatybilność

Optymalne zastosowanie

Kamery samochodowe, kamery do monitoringu, inne urządzenia do ciągłej rejestracji wideo

32 GB i mniej

Kompatybilność z microSDHC i microSDXC obsługującymi urządzenia hosta odpowiadające systemowi plików FAT32.

64 GB i więcej

Kompatybilność z microSDXC obsługującymi urządzenia hosta.

Informacje dodatkowe

Obsługa i wsparcie

5-letnia ograniczona gwarancja

Ochrona praw autorskich (CPRM)

-

W zestawie

Global: Adapter SD LADP1

Chiny: Brak

Japonia : SD変換アダプタ LADP1

Wytrzymałość

32 GB: 5000 godzin

128 GB: 20 000 godzin

64 GB: 10 000 godzin

256 GB: 40 000 godzin

Cechy środowiskowe

Temperatura pracy
od -25°C do 85°C (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania
od -40°C do 85°C

Certyfikat
Zgodnie z RoHS

Odporność na promieniowanie rentgenowskie
Zgodność z ISO7816-1

Wodoodporność
Kompatybilność z IPX7

Odporność na wstrząsy
Odporność na upadek z 5 metrów

Zabezpieczenie przed przegrzaniem/zapłonem
Zainstalowano bezpiecznik elektryczny

Odporność na ESD
Odporność na wyładowania elektrostatyczne

Informacje dotyczące zamawiania

16GB
PN: LMEX1L016GG2
EAN: 4582563850798

32 GB
PN: LMEX1L032GG2
EAN: 4582563850804

64 GB
PN: LMEX1L064GG2
EAN: 4582563850811

128 GB
PN: LMEX1L128GG2
EAN: 4582563850828

256 GB
PN: LMEX1L256GG2
EAN: 4582563850835

Nazwa modelu	EXCERIA HIGH ENDURANCE	EXCERIA PLUS	EXCERIA
Nagrywanie wideo	64, 128, 256 GB: 4K 32 GB: Full HD	4K	Full HD
Maks.szybkość odczytu/zapisu (MB/s)	256 GB: 100/85 64, 128 GB: 100/65 32 GB: 100/30	256 GB: 100/85 64, 128 GB: 100/65 32 GB: 98/65	100/--
Pojemność	32, 64, 128, 256 GB	32, 64, 128, 256 GB	16, 32, 64, 128, 256 GB
Interfejs SD	UHS-I	UHS-I	UHS-I
Klasa szybkości SD	C10	C10	C10
Klasa szybkości UHS	64, 128, 256 GB: U3 32 GB: U1	U3	U1
Klasa szybkości wideo	64, 128, 256 GB: V30 32 GB: V10	V30	--
Klasa wydajności aplikacji	A1	A1	--
Odporność na działanie wody	Tak	Tak	Tak
Odporność na promieniowanie rentgenowskie	Tak	Tak	Tak
Odporność na wstrząsy	Tak	Tak	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem/zapłonem	Tak	Tak	Tak
Odporność na ESD	Tak	Tak	Tak
CPRM	Obsługiwane	Obsługiwane	--
Wytrzymałość	Wysoka	Standardowa	Standardowa
Okres gwarancji	3 lata	5 lat	5 lat