Qoltec Zasilacz na szynę DIN | 96W | 24V | 4A | Biały | Slim

Kod produktu: 50915



Zasilacze na szynę DIN to zasilacze przemysłowe, które oprócz odpowiednio wysokiego stopnia ochrony zapewniającego zabezpieczenie przed warunkami zewnętrznymi, posiadają również wysokie parametry dotyczące mocy oraz sprawności.

WIELOBRANŻOWE ZASTOSOWANIE UŁATWIENIEM W DOKONANIU WŁAŚCIWEGO WYBORU



Zasilacze na szynę DIN marki Qoltec są przydatnym elementem systemów automatyki, sterowania maszynami, technice oświetleniowej oraz elektronice przemysłowej w których istotny jest rozmiar urządzeń zasilających oraz dostosowanie ich do ograniczonej przestrzeni.


KOMPAKTOWE WYMIARY

Ułatwieniem w zorganizowaniu przestrzeni do montażu zasilacza jest jego **wersja SLIM –** niewielkie rozmiary pozwolą na **bezproblemową instalację**, a **ergonomiczny kształt** z łatwością dopasuje się do wybranej szafy elektrycznej.

DOPASUJ SWÓJ MODEL

Nie wiesz jaki zasilacz wybrać? To proste:
Należy koniecznie obliczyć pobór mocy wszystkich obsługiwanych przez niego urządzeń. Suma pozwoli na określenie minimalnej mocy, która zapewni działanie wszystkich podzespołów w systemie zasilanych z konkretnego zasilacza DIN. Warto pamiętać, by przy wyborze zasilacza zapewnić zapas ok. 10-15% mocy dla bezpiecznego funkcjonowania podpiętych do niego sprzętów.

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO



Zasilacze na szynę DIN wyprodukowano z materiałów najwyższej jakości, aby zapewnić Ci niezawodne zasilanie w każdej sytuacji. Dodatkowo posiada zabezpieczenia przeciw:
- przepięciom to ochrona przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem wejściowym,
- przeciążeniom to ochrona przed przeciążeniem każdej z linii zasilających,
- zwarciom to ochrona przed zwarciem w obwodzie zasilacza,

BĄDŹ BARDZIEJ EKO

Nasza firma dokłada wszelkich starań, by jak najlepiej **chronić środowisko** tym samym prezentowany model zapakowany jest w **box ulegający biodegradacji.**

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze propozycje spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy DIN jest objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	96 W
Napięcie wejściowe	220 - 240 V
Napięcie wyjściowe	24 V
Zakres regulacji napięcia wyjściowego	23.5 - 29 V dc
Natężenie wyjściowe	4 A
Sprawność	87,2%
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Zabezpieczenia	- przeciwprzepięciowe - przeciwzwarciowe - przeciwprzeciążeniowe
Klasa szczelności	IP 20
Informacje dodatkowe	Montaż na szynie DIN TS35 / 7.5 lub 15 Możliwość regulacji napięcia wyjściowego Wbudowany aktywny sygnał DC OK
Uwagi	Do użytku tylko z urządzeniem o zgodnych parametrach wskazanych w specyfikacji tego urządzenia.
Temperatura pracy	-30 C ~ +70
Kolor	Biały
Wymiary (G/D x Sz x W)	100 x 55 x 90 mm
Zawartość opakowania	Zasilacz na szynę DIN
Głębokość / Długość opakowania [mm]	105
Szerokość opakowania [mm]	60
Wysokość opakowania [mm]	110
Waga netto [kg]	0.3810
Waga brutto [kg]	0.4040
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878509150