



VERBINDUNGSDOSE

HP 70-L

HP 70-L

Verbindungsdose

75 x 75 x 42 mm

Artikelnummer: 32097001

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 3 eingedrückte Stufennippel und 2 lose beiliegend, Dichtbereich 5 - 16 mm, für Klemmen bis 2,5 mm²

grau, ohne Klemmen



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	75 mm
Länge:	75 mm
Höhe:	42 mm
Innenhöhe:	38 mm
Innenbreite:	68 mm

Werkstoff:

Kasten:	Polypropylen, flammwidrig
Deckel:	Polypropylen, flammwidrig

Zubehör

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmstein

ADR M20 - Dichtring

DMS M20 - Doppelmembranstutzen

DMS M20/sw - Doppelmembranstutzen

KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung

KVR M20-MGM - Kabelverschraubung

SNI M20 - Stufennippel

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



VERBINDUNGSDOSE

HP 70-L

Weitere Eigenschaften

Bestückung:	Ohne
Einführungen Gesamtzahl:	8
Leiterquerschnitt:	240 mm²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP55 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein