

# 7-portowy koncentrator USB z 4 x żeńskim USB Type-C™ i 3 x żeńskim USB Typ-A z PD 82 W

## Opis

Ten hub USB firmy Delock można podłączać poprzez złącze USB Type-C™ do komputera osobistego lub laptopa. Posiada trzy złącza USB Typ-A oraz cztery złącza USB Type-C™. Do konwertera można przyłączyć różne urządzenia USB takie jak pamięć flash, czytnik kart, obudowa zewnętrzna itp.

## USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 82 W

Hub ma port USB Type-C™ Power Delivery port do podłączenia laptopa lub tabletu i ładowania go. Hub może działać bez zasilania.

## Mały, stabilny i poręczny

Ze względu na niewielkie wymiary i solidną obudowę ten koncentrator firmy Delock jest szczególnie przydatny w podróży. Można go po prostu spakować do torby razem z laptopem lub tabletem i używać w razie potrzeby.



## Numer artykułu 64279

EAN: 4043619642793

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński (host)
  - 3 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
  - 3 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Power Delivery żeński
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Moc wejściowa: 100 W, 18 W dla koncentratora
- Moc wyjściowa dla hosta: maks. 82 W
- Plug & Play
- 1 x Wskaźnik LED
- Materiał obudowy: aluminium
- Kolor: szary
- Wymiary (DxSxW): ok. 88 x 56 x 13 mm

## Wymagania systemowe

- Chrome OS

- Linux Kernel 5.19 lub nowszy
- Mac OS 12.4 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ lub bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3 lub
- Urządzenie z wolnym portem USB4™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 4

---

## Zawartość opakowania

- Hub USB
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 80 cm
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.19 or above

## Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński (host)
Złącze 2:	3 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
Złącze 3:	3 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Złącze 4:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Power Delivery żeński

## Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	10 Gbps
-----------------------------	---------

## Właściwości fizyczne

Materiał:	Aluminium
Długość:	88 mm
Szerokość:	56 mm
Wysokość:	13 mm
Kolor:	szary

## Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de