



Samochodowa ładowarka indukcyjna PRO z uchwytem iR | 15W | QC 3.0 | USB typ C

Kod produktu: 51219

Nowoczesne urządzenie marki Qoltec umożliwia szybkie, bezprzewodowe ładowanie smartfonów wyposażonych w standardowy odbiornik Qi. W ładowarce zastosowano technologię Qualcomm Quick Charge 3.0, która znacznie przyspiesza proces ładowania. Jest wyposażona w czujnik podczerwieni, który automatycznie dostosowuje uchwyt ładowarki do wymiarów ładowanego smartfona. Do urządzenia dołączono ładowarkę samochodową z gniazdem USB 2.0 i wbudowanym kablem zakończonym wtyczką USB-C, uchwyt z przyssawką, oraz uchwyt do montowania na kratce wentylacyjnej samochodu.

Bezprzewodowa szybka ładowarka indukcyjna

Zaawansowana technologicznie bezprzewodowa ładowarka indukcyjna marki Qoltec charakteryzuje się najlepszą jakością oraz wykonaniem z wysokiej jakości materiałów. Łączy ze sobą nowoczesność, stylowy design oraz przede wszystkim funkcjonalność. Wbudowany czujnik podczerwieni to nowoczesne rozwiązanie znacznie zwiększające komfort użytkowania. Wystarczy umieścić telefon w jego pobliżu a uchwyt automatycznie otworzy się, po umieszczeniu telefonu w uchwycie nastąpi jego automatyczne zamknięcie. Ładowarka indukcyjna umożliwia bezprzewodowe ładowanie urządzenia. Schemat działania opiera się na bezprzewodowym przesyśle energii elektrycznej z jednej cewki umieszczonej w ładowarce do drugiej, która znajduje się pod obudową telefonu. Produkt jest kompatybilny z modelami telefonów posiadającymi funkcję Qi i umożliwia super szybkie ładowanie. Z ładowarki można korzystać za pomocą uchwytu z przyssawką mocowanego na przedniej szybie lub za pomocą uchwytu montowanego na kratce wentylacyjnej samochodu. Wyposażona jest w zaawansowane technologie (zabezpieczenia) przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe, przeciwzwarceniowe i termiczne. Urządzenie posiada wskaźnik stanu LED oraz port ładowania USB typ C.

Ładowarka samochodowa USB-C

Ładowarka samochodowa charakteryzuje się najlepszą jakością oraz wykonaniem z wysokiej jakości materiałów. Stylowa i funkcjonalna ładowarka marki Qoltec idealnie sprawdzi się w podróży podłączając ją do gniazda zapalniczki samochodowej. Ładowarka posiada wtyczkę USB 2.0 z wbudowanym kablem USB typ C. Małe rozmiary produktu umożliwiają łatwe przechowywanie.

Qualcomm Quick Charge 3.0

W indukcyjnej ładowarce samochodowej zastosowano technologię Qualcomm Quick Charge pozwalającą na szybsze ładowanie urządzeń w porównaniu ze standardowymi ładowarkami.

Inteligentna ochrona

Inteligentny układ scalony wykrywa typ urządzenia i zapewnia optymalny prąd dla bezpiecznego i wydajnego ładowania. Wskaźnik stanu LED zapali się na czerwono oraz ładowanie zostanie zatrzymane w kilku przypadkach: gdy napięcie wejściowe ładowarki jest niższe lub przekracza napięcie znamionowe, gdy prąd wyjściowy przekracza prąd znamionowy, gdy napięcie wyjściowe ładowarki przekroczy napięcie znamionowe oraz gdy ładowarka wykryje niepożądany przedmiot.

Cechy

- Qualcomm Quick Charge 3.0
- Inteligentna ochrona
- Czujnik podczerwieni
- Wskaźnik stanu LED
- Wysoka wydajność
- Ergonomiczny kształt
- Funkcjonalność
- Spełnia najwyższe standardy
- Bezpieczna w użytkowaniu

Dane techniczne

Rodzaj	Samochodowa, Indukcyjna
Zastosowanie	Smartfon
Moc	15 W
Napięcie wejściowe	5.3V/2A 9V/2A(QC 3.0) 12V/2A
Napięcie wyjściowe	5V/9V
Natężenie wyjściowe	1A/1.2A/1.67A
Długość kabla	120 cm
Regulowana szerokość	max 93 mm
Wtyczka	1x wtyczka USB 2.0 + 1x wbudowany kabel USB typ C
Informacje dodatkowe	Waga: * uchwyt z funkcją ładowania bezprzewodowego =89 g * ładowarka samochodowa typ C =45 g * uchwyt wentylacyjny do samochodu =16 g * uchwyt ssący do samochodu =93 g
Informacje dodatkowe	Qualcomm Quick Charge 3.0 Czujniki podczerwieni Ładowanie bezprzewodowe Port ładowania USB typu C Wskaźnik stanu LED Sprawność ładowania 70%-85% Dystans bezprzewodowego ładowania max 8mm Temperatura pracy -10st.C - 55st.C
Zawartość opakowania	1 x Uchwyt z funkcją ładowania bezprzewodowego 1 x Ładowarka samochodowa typu C 1 x Uchwyt wentylacyjny do samochodu 1 x Uchwyt ssący do samochodu 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancyjna
Uwagi	Kompatybilna z urządzeniami posiadającymi przekątną 4.0" - 6.5".
Kolor	Czarny
Gwarancja	24 miesiące
Waga brutto	0,294 kg
Kod EAN	5901878512198

	MOC	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	NAPIĘCIE WYJŚCIOWE	NATĘŻENIE WYJŚCIOWE
BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA INDUKCYJNA	15W	5.3V/2A 9V/2A (QC 3.0) 12V/2A	5V/9V	1A/1.2 A/1.67A
ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB C	18W	12 - 24V	5V/9V/12V (USB C) 5V (USB)	1.5A/2A/3A (USB C) 2.4A (USB)