

Flexiarapid 150x1,6x22,23 Inox, TF 41 (616183000)

Objednáací číslo 616183000

EAN 4007430441683



Zástupný obrázek

- Tenký vysoce výkonný kotouč speciálně na nerezové tenkostěnné materiály, jako jsou např. trubky, plechy, profily, dráty
- Tvrdost: tvrdý
- Velmi vysoký řezný výkon při dlouhé životnosti díky použití speciálních korundů
- Nízká spotřeba materiálu, šetří sílu, malé zatížení stroje
- Nízký obsah železa, síry a chloru ($\text{Fe} + \text{S} + \text{Cl} \leq 0,1 \%$)
- Nejvyšší pracovní rychlost 80 m/s
- A 60-R při tloušťce 1 mm; A 46-R při tloušťce 1,6 mm; A 30-R při tloušťce 1,9 mm

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Třída kvality	A 30-R
Průměr x tloušťka x vrtání	150 x 1,6 x 22,23 mm
Provedení	přímá
Max. otáčky	10200 /min
Prodejní jednotka / balení	1 / 25