


Hoja de características del producto

Características

NSYSFPSC30

Dispositivo de fijación a poste mural Spacial , long. 300. Para poste máx. 675



Principal

Gama	Spacial
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de fijación
Tipo de producto o componente	Accesorio para fijación en poste
Aplicación	Multiuso
Dimensiones para envoltorio nominal	-
Lugar de montaje	Parte trasera del armario
Compatibilidad de gama	Spacial CRN Spacial S3D Spacial SBM
Composición del dispositivo	2 x carril de soporte 2 x regleta Elementos de fijación
Cantidad por juego	Set de 1

Complementario

Material	Acero galvanizado
Modo de fijación	Diámetro mínimo de 150 mm Diámetro máximo de 215 mm Mediante elemento de fijación - tipo de tornillo M8 - a los insertos de la parte posterior del armario ubicación
Carga permanente admisible	100 kg
Altura	45 mm
Anchura	295 mm
Profundidad	32,5 mm
Peso del producto	1,9 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
--------------------------------	------------------------

RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0940 - Declaración de conformidad de Schneider Electric  Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible  Perfil ambiental del producto
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	España
----------------	--------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------