Qoltec Zasilacz do HP 40W | 19V | 2.1A | 4.5*3.0+pin | +kabel zasilający

Kod produktu: 51512

Zasilacz sieciowy dedykowany do laptopa jest gwarancją bezpiecznego zasilania oraz użytkowania. Można wykorzystać go w domu lub w pracy. Posiada szereg zabezpieczeń chroniących podłączonego laptopa. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, która wpływa na zmniejszenie zużycia energii.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych zasilaczy.
W doborze odpowiedniego modelu pomoże konfigurator znajdujący się na naszej stronie lub pod adresem notebookspareparts.pl

ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DLA CIEBIE

Niezawodność ma dla Ciebie kluczowe znaczenie? **Wybierz zasilacz sieciowy Qoltec** dedykowany do laptopów marki HP. Idealnie sprawdzi się w domu lub w biurze, jako zasilacz główny lub dodatkowy. Został wykonany z materiałów najwyższej jakości, a zastosowane w nim **technologie pozwolą na niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność.** W zestawie znajdziesz zasilacz wraz z rzepem do porządkowania kabla, dzięki któremu dostosujesz długość przewodu do swoich potrzeb.

BEZPIECZNE ZASILANIE W UNIWERSALNYM WYDANIU

Zainwestuj w bezpieczeństwo – ono nigdy nie traci na wartości. Wykonanie z materiałów najwyższej jakości czyni zasilacz marki Qoltec przedmiotem wartym Twojej uwagi. Zapewni on oczekiwaną **stabilność** pracy dzięki specjalnym zabezpieczeniom:
- przeciw przepięciom: chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- przeciw przeciążeniom: chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- przeciw zwarciom: chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym,
- termiczne: chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie.

DOPASOWANIE ZASILACZA – PODAJEMY POMOCNĄ DŁOŃ

Dopasowanie odpowiedniego zasilacza do posiadanego modelu laptopa **jest bardzo ważne.** Przymusową przerwę w działaniu skrócisz do minimum stosując tych kilka prostych zasad: Podstawowe parametry odczytasz z **etykiety** znajdującej się na spodzie laptopa, będą to: **MOC** (W), **NAPIĘCIE** (V), **NATĘŻENIE** (A). Poniższe punkty rozwieją wszelkie wątpliwości, które mogą się pojawić przy dokonywaniu wyboru sprzętu:

1. **MOC** (W) **–** liczba ta oznacza minimalną wartość jaką powinien mieć nowy zasilacz. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować produkt o **wyższej mocy.** Dzięki temu będzie on mniej obciążony, a w związku z tym mniej się będzie nagrzewał.
2. **NATĘŻENIE** (A) **–** tu tak jak w przypadku MOCY wartość na nowym zasilaczu może być **równa lub wyższa** od podanej na etykiecie znamionowej laptopa.
3. **NAPIĘCIE** (V) **–** liczba przy tym parametrze jest bardziej restrykcyjnie wymagana. Dopuszcza się jedynie **wahanie +/- 0,5V.**

Ostatnią i równie **istotną kwestią** jest **WTYCZKA**. Bez niej ani rusz! Tutaj nie ma żadnych odstępstw, konieczne jest, by była identyczna z oryginałem. Podany rozmiar oznacza średnicę zewnętrzną oraz średnicę wewnętrzną bolca. Jeżeli porównanie na podstawie przedstawionego zdjęcia nie wystarczy, konieczny będzie **pomiar**, który ostatecznie **upewni Cię w Twoim wyborze.**

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy objęty jest 36 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Przeznaczenie	HP/Compaq
Wtyczka	4.5 * 3.0 mm + pin
Moc	40 W
Napięcie wejściowe	220 - 240 V
Napięcie wyjściowe	19 V
Natężenie wyjściowe	2.1 A
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe Przeciwprzeciążeniowe Przeciwzwarciowe Termiczne
Zastosowanie	Laptop
Uwagi	Zasilacz sieciowy przeznaczony do konkretnego modelu laptopa. Zasilacz sieciowy AC/DC przeznaczony do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do tych maszyn.
Konfigurator	notebookspareparts.pl
Kod oryginalnego zasilacza	ADP-45WD B, H6Y88AA, HSTNN-DA35, HSTNN-LA35, 696607-001, 696694-001, 721092-001, 719309-001, 719309-003, 740015-002, HSTNN-CA40
Długość kabla	1.37 m
Wymiary	46 x 108 x 29 mm
Kolor	Czarny
Zawartość opakowania	Zasilacz sieciowy Kabel zasilający Rzep do porządkowania kabla Karta gwarancyjna
Waga netto [kg]	0.2080
Waga brutto [kg]	0.3170
Gwarancja	36 miesięcy
Głębokość / Długość opakowania [mm]	135
Szerokość opakowania [mm]	50
Wysokość opakowania [mm]	230
Kod EAN	5901878515120