



BOITE VIDE

AKi 4-th



AKi 4-th

Boîte vide

PERSONNALISABLE

300 x 600 x 209 mm
Code Article: 74790401

Boîtier vide - Qualité industrielle -, avec raccord à double membrane, Bouchon de fermeture et d'isolation, Boîtier : Polycarbonate renforcé de fibres de verre,, gris clair simil. RAL 7035, Couvercle : Polycarbonate, transparent

IP65

IK08



690V
AC

1000V
DC



Données techniques

Mesures

Largeur:	300 mm
Longueur:	600 mm
Hauteur:	209 mm
Hauteur intérieure:	191 mm

Matériau:

Boîtier:	Polycarbonate, renforcé de fibres de verre, gris simil. RAL 7035
Couvercle:	Polycarbonate, transparent
joint:	Polyuréthane
Vis de couvercle:	Polyamide 6, renforcé de fibres de verre
Matériau:	Polycarbonate

Accessoires

AK ABL-ES - Kit de pattes de fixation murale

AK MPI 4 - Plaque de montage

AK NS35-250 - Rail normalisé

AK NS35-556 - Rail normalisé

AK TW - Paroi de séparation

AKi ABF 2 - Flasques

ASS-gro - Kit charnière extérieure

NS35-216/3 - Rail normalisé



BOITE VIDE

AKi 4-th

Autres paramètres

Indices de protection:	IP 65 - selon EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Résistance aux chocs:	IK08 selon DIN EN 5012 / VDE 0470 Partie 100
Temp. ambiante (minimale):	-35 °C
Temp. ambiante (maximale):	80 °C
Temp. ambiante (24 heures):	60 °C
Tension d'isolation assignée CA:	690 V
Tension d'isolation assignée CC:	1000 V
Sans PVC:	Oui
Sans métaux lourds:	Oui
Sans silicone:	Oui
Comportement au feu selon UL 94:	V-2 selon UL 94
Comportement au feu selon VDE:	960°C selon VDE 0471/ EN 60695
Entrées de ligne:	Oui
Humidité rel. maxi. à 25° C (courte durée):	95%
Humidité rel. maxi. à 40° C:	50%
plombage possible:	Oui
Couple de la vis du couvercle:	1.2 N m