



Qoltec Opaski zaciskowe/trytytki | 4.8 * 160mm | Nylon UV | Białe

Kod produktu: 52242

Wysokiej jakości opaski zaciskowe marki Qoltec dzięki swej funkcjonalności znajdują zastosowanie praktycznie wszędzie. Bardzo łatwy montaż i wysoka wytrzymałość mechaniczna gwarantują satysfakcję użytkownika.

Szerokość: 4.8 mm

Długość: 160 mm

Ilość : 100

Do czego służy trytytka?



Opaski zaciskowe marki Qoltec, potocznie zwane trytytkami zostały wykonane z elastycznego i trwałego nylonu. Przeznaczone są do łączenia ze sobą różnego rodzaju elementów np. organizacja kabli. Dzięki swej uniwersalności są używane praktycznie wszędzie. Można je spotkać między innymi w gospodarstwie domowym, telekomunikacji, warsztatach samochodowych, ogrodnictwie, instalacjach elektrycznych, magazynach i nie tylko.

Jak poprawnie używać opasek zaciskowych?



Stosowanie opasek zaciskowych jest bardzo szybkie i proste. Wystarczy dopasować opaskę do łączonych przedmiotów, a następnie przełożyć jej koniec przez otwór i zacisnąć. Opaska jest bardzo giętka i elastyczna co pozwala na łatwą regulację zacisku. Dodatkowo równomiernie rozmieszczone ząbki na końcówce ułatwią dokładne dopasowanie łączonych elementów.

Postaw na jakość

Opaski zaciskowe marki Qoltec to produkt najwyższej jakości, odporny na zrywanie. Opaski zachowują właściwości w zakresie temperatur od -35 C do $+85\text{ C}$. Cechują się odpornością na promieniowanie UV oraz działanie środków chemicznych.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy ci na jakości kupowanego produktu, dlatego nasze projekty i rozwiązania nastawione są na spełnienie Twoich oczekiwań. Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Producent | Qoltec |
| Długość | 160 mm |
| Średnica | 4.8 mm |
| Wymiary | 4.8 * 160mm |
| Materiał | Nylon 66 |
| Klasa odporności | UL 94 kl. V2 |
| Temperatura użytkowania | -35°C do 85°C |
| Ilość w opakowaniu | 100 szt. |
| Zawartość opakowania | Opaski zaciskowe 100 sztuk |
| Głębokość / Długość opakowania | 230 mm |
| Szerokość opakowania | 115 mm |
| Wysokość opakowania | 25 mm |
| Kolor | Biały |
| Waga netto | 0,050 kg |
| Waga brutto | 0,082 kg |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Kod EAN | 5901878522425 |