



orion+ Obudowa stalowa 600x400x250mm, IP65, drzwi
transparentne

FL165A

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

Prąd

Prąd znamionowy In 630 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 1,5 mm
Rodzaj zamka Trójkątne 7 mm
Zamykany tak
Liczba drzwi 1
Przezroczysta pokrywa/drzwi tak

Materiał

Kolor RAL 7035
Kolor jasnoszary
Kolor RAL RAL 7035
Materiał stal
Powierzchnia malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu 250 mm
Głębokość produktu 250 mm
Głębokość wewnętrzna 250 mm
Wysokość produktu 600 mm
Szerokość produktu 400 mm
Grubość materiału ścianki bocznej 2 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

Wposażenie

Liczba kluczy	2
Możliwość rozszerzenia	nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-