

1 WIERTŁA DO MURU UCHWYT WALCOWY

• MASONRY DRILLS • СВЕРЛА ПО БЕТОНУ



- Wiertła widiowe do wszystkich prac w murze • Posiadają spirale walcowaną i ostrze z węgla spiekane go co pozwala na szybkie wykonanie otworów w miękkich materiałach bydowlanych
- Dostarczane w plastikowym etui

Kod	Ø (mm)	L całkowita (mm)		
73103	3	60	x	50/300
73104	4	75	x	50/300
73105	5	85	x	50/300
73106	6	100	x	50/200
73108	8	120	x	50/200
73109	9	120	x	50/200
73110	10	120	x	50/200
73112	12	150	x	50/200
73206	6	200	x	50/100
73208	8	200	x	50/100
73210	10	200	x	50/100
73212	12	200	x	50/100
73214	14	200	x	25/50
73216	16	200	x	25/50
73306	6	300	x	50/100
73308	8	300	x	50/100
73310	10	300	x	50/100
73312	12	300	x	50/100
73408	8	400	x	25/50
73410	10	400	x	25/50
73412	12	400	x	25/50
73414	14	400	x	25/50
73416	16	400	x	25/50
73608	8	600	x	25/50
73610	10	600	x	25/50
73612	12	600	x	25/50
73614	14	600	x	25/50

2 ZESTAW WIERTŁ DO BETONU UCHWYT WALCOWY

• MASONRY DRILL SET • НАБОРЫ СВЕРЛА ПО БЕТОНУ



- Pakowane w pudełku plastikowym tworzącym po otwarciu podstawkę

Kod	Rozmiary (mm)	Ilość (szt.)	
73703	6, 8, 10	3	25/100
73705	4, 5, 6, 8, 10	5	25/100
73708	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	8	10/50



1 WIERTŁA DO BETONU SDS PLUS S4

• SDS PLUS S4 HAMMER DRILLS • СВЕРЛА ПО БЕТОНУ SDS PLUS ТИП S4



- Wiertła przeznaczone do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych
- Do wiercenia w betonie, granicie • Podwójna spirala zapewnia szybkie odprowadzanie urobku • Wkładka 4-ostrowa o optymalnej geometrii

Kod	Ø (mm)	L całkowita (mm)		
70411	4	110	x	25/250
70416	4	160	x	25/200
70511	5	110	x	25/250
70516	5	160	x	25/200
70611	6	110	x	25/250
70616	6	160	x	25/200
70621	6	210	x	25/100
70626	6	260	x	25/100
70811	8	110	x	25/250
70816	8	160	x	25/200
70821	8	210	x	25/100
70826	8	260	x	25/100
70830	8	300	x	25/100
70835	8	350	x	25/100
70840	8	400	x	25/100
70845	8	450	x	25/100
71011	10	110	x	25/250
71016	10	160	x	25/200
71021	10	210	x	25/100
71026	10	260	x	25/100
71030	10	300	x	25/100
71035	10	350	x	25/100
71040	10	400	x	25/100
71045	10	450	x	25/100
71060	10	600	x	20/40
71080	10	800	x	20/40
71216	12	160	x	25/200
71221	12	210	x	25/100
71226	12	260	x	25/100
71230	12	300	x	25/100
71235	12	350	x	25/100
71240	12	400	x	25/100
71245	12	450	x	25/100
71260	12	600	x	20/40
71316	13	160	x	25/200
71326	13	260	x	25/100
71416	14	160	x	25/200
71421	14	210	x	25/100
71426	14	260	x	25/100
71430	14	300	x	25/100
71440	14	400	x	25/100
71445	14	450	x	20/40
71460	14	600	x	20/40
71616	16	160	x	20/80
71621	16	210	x	20/80
71626	16	260	x	20/80
71630	16	300	x	20/80
71635	16	350	x	20/40
71640	16	400	x	20/40
71645	16	450	x	20/40
71660	16	600	x	20/40
71680	16	800	x	20/40
71821	18	210	x	10/20
71826	18	260	x	10/20
71835	18	350	x	10/20
71840	18	400	x	10/20
71845	18	450	x	10/20
71860	18	600	x	10/20
72021	20	210	x	10/20
72026	20	260	x	10/20
72030	20	300	x	10/20
72040	20	400	x	10/20
72045	20	450	x	10/20

Kod	Ø (mm)	L całkowita (mm)		
72060	20	600	x	10/20
72080	20	800	x	10/20
72221	22	210	x	10/20
72226	22	260	x	10/20
72230	22	300	x	10/20
72240	22	400	x	10/20
72245	22	450	x	10/20
72260	22	600	x	10/20
72280	22	800	x	10/20
72426	24	260	x	10/20
72440	24	400	x	10/20
72460	24	600	x	10/20
72480	24	800	x	10/20
72530	25	300	x	10/20
72545	25	450	x	10/20
72560	25	600	x	10/20
72626	26	260	x	10/20
72640	26	400	x	10/20
72660	26	600	x	10/20
72840	28	400	x	5/10
72860	28	600	x	5/10
72880	28	800	x	5/10

2 WIERTŁA DO BETONU SDS PLUS

• SDS PLUS HAMMER DRILLS • СВЕРЛА ПО БЕТОНУ SDS PLUS



- Wiertła przeznaczone do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych
- Specjalnie ukształtowana wkładka widiowa zapewnia dłuższą żywotność, bardzo wysoką wydajność, dokładność centrycznego wiercenia oraz zmniejsza obciążenie
- Do wiercenia w betonie, granicie i innych kamieniach naturalnych • Podwójna spirala, zapewnia szybkie odprowadzanie urobku

Kod	Ø (mm)	L całkowita (mm)		
90411	4	110	x	25/250
90416	4	160	x	25/200
90511	5	110	x	25/250
90516	5	160	x	25/200
90611	6	110	x	25/250
90616	6	160	x	25/200
90621	6	210	x	25/100
90626	6	260	x	25/100
90811	8	110	x	25/250
90816	8	160	x	25/200
90821	8	210	x	25/100
90826	8	260	x	25/100
90830	8	300	x	25/100
90835	8	350	x	25/100
90840	8	400	x	25/100
90845	8	450	x	25/100
91011	10	110	x	25/250
91016	10	160	x	25/200
91021	10	210	x	25/100
91026	10	260	x	25/100
91030	10	300	x	25/100
91035	10	350	x	25/100
91040	10	400	x	25/100
91045	10	450	x	25/100
91060	10	600	x	20/40
91080	10	800	x	20/40
91216	12	160	x	25/200
91221	12	210	x	25/100
91226	12	260	x	25/100
91230	12	300	x	25/100
91235	12	350	x	25/100
91240	12	400	x	25/100
91245	12	450	x	25/100
91260	12	600	x	20/40

Kod	Ø (mm)	L całkowita (mm)		
91316	13	160	x	25/200
91326	13	260	x	25/100
91416	14	160	x	25/200
91421	14	210	x	25/100
91426	14	260	x	25/100
91430	14	300	x	25/100
91440	14	400	x	25/100
91445	14	450	x	20/40
91460	14	600	x	20/40
91616	16	160	x	20/80
91621	16	210	x	20/80
91626	16	260	x	20/80
91630	16	300	x	20/80
91635	16	350	x	20/40
91640	16	400	x	20/40
91645	16	450	x	20/40
91660	16	600	x	20/40
91680	16	800	x	20/40
91821	18	210	x	10/20
91826	18	260	x	10/20
91835	18	350	x	10/20
91840	18	400	x	10/20
91845	18	450	x	10/20
91860	18	600	x	10/20
92021	20	210	x	10/20
92026	20	260	x	10/20
92030	20	300	x	10/20
92040	20	400	x	10/20
92045	20	450	x	10/20
92060	20	600	x	10/20
92080	20	800	x	10/20
92221	22	210	x	10/20
92226	22	260	x	10/20
92230	22	300	x	10/20
92240	22	400	x	10/20
92245	22	450	x	10/20
92260	22	600	x	10/20
92280	22	800	x	10/20
92426	24	260	x	10/20
92440	24	400	x	10/20
92460	24	600	x	10/20
92480	24	800	x	10/20
92530	25	300	x	10/20
92545	25	450	x	10/20
92560	25	600	x	10/20
92626	26	260	x	10/20
92640	26	400	x	10/20
92660	26	600	x	10/20
92840	28	400	x	5/10
92860	28	600	x	5/10
92880	28	800	x	5/10

3 ZESTAW WIERTEŁ DO BETONU SDS PLUS

• SDS PLUS HAMMER DRILL SETS • НАБОРЫ СВЕРЛ ПО БЕТОНУ SDS PLUS



- Wiertła przeznaczone do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych
- Specjalnie ukształtowana wkładka widiowa zapewnia dłuższą żywotność, bardzo wysoką wydajność, dokładność centrycznego wiercenia oraz zmniejsza obciążenie
- Do wiercenia w murze, betonie, granicie i innych kamieniach naturalnych

Kod	Rozmiary (mm)	Ilość (szt.)	
90003	6, 8, 10 x 110	3	25/50
90005	5, 6, 8, 10, 12 x 160	5	20/40
90006	6, 8, 10 x 110, 160	6	20/40