

DIGITUS Professional Przedłużacz DIGITUS® VGA-UTP Set

DS-53400
EAN 4016032356721



Przedłużacz VGA po UTP, zestaw maks. rozdzielczość 1920 x 1200, zasięg sygnału 300 m Temperatura pracy 0-70 °C

Przedłuża sygnał VGA do 300 m, przy czym używa się jedynie kabla jednożyłowego UTP pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem.

Oferuje łatwe i szybkie rozdzielanie sygnałów video VGA na odległość do 300 m – ekrany można umieszczać wszędzie, gdzie się tylko chce.

- Przedłużacz Cat 5 VGA składa się z nadajnika i odbiornika
- Można ustawić wysoką rozdzielczość do 1920 x 1200 pikseli

- Pomaga przy przedłużeniu sygnałów stereo – audio
- Wymiary (dł. x szer. wys.): 110 mm x 75 mm x 25 mm
- Ciężar: 213 g (nadajnik), 208 g (odbiornik)
- Temperatura pracy: 0°C ~ 70°C
- Wilgotność powietrza: 10% do 85% (niekondensująco)
- Podłączanie zasilania: 5 V przy 1 A, maks. 5 W

Lieferumfang

- 1 x przedłużacz DIGITUS® VGA-UTP
- 1 x podręcznik użytkownika

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	15,20	60,00	36,50	25,50	55.845,00
Innen-VPE	1	0,76	27,30	17,50	5,50	2.627,62
Einzel-VPE	1	0,76	27,30	17,50	5,50	2.627,62
Netto einzeln ohne VP	1	0,21	11,00	7,50	2,50	206,25



Weitere Anwendungsbilder:





VIDEO VERLÄNGERUNGEN VIDEO EXTENSIONS	
	M=Meter / meters
HDMI	
DS-559001 1.4a-Matrix-HDMI	10 M
DS-559001	10 M
DS-55100	10 M
DS-55400 (unbalanced, single-shield)	100 M
DS-55200 (balanced)	100 M
DS-55100	100 M
VGA	
DS-559001	10 M
DS-55200 (balanced)	100 M
DS-55400	100 M
DS-55400 (unbalanced, single-shield)	100 M
DS-55400 (unbalanced, double-shield)	100 M
DVI	
DS-559001	10 M
DS-55100	10 M