

Guaina trecciata in fibra di basalto non trattata, non impregnata



Norme*

- Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/CE
- NF EN 60684-1 (10-2003)
- NF EN 60684-2 (07-2012)

Colori e imballo

- Diametri prodotti : dal 2 al 50mm
- Colore standard : marrone chiaro (naturale)
- Imballo standard : bobine

Composizione chimica

- SiO₂, Al₂O₃, MgO, CaO, FeO, Fe₂O₃, Fe₂O₃
- Libero da amianto e da alogeni

Caratteristiche

- Temperatura di esercizio continuo: da -260°C a +560°C. Picchi a +600°C
- Antifuoco
- Resistenza alla fiamma : non infiammabile
- Basso coefficiente di dilatazione con il calore
- Buona flessibilità
- Altissima resistenza chimica, specialmente agli acidi
- Buona resistenza meccanica
- Basso tasso di assorbimento dell'umidità
- Buone proprietà di isolamento termico
- Bassa densità
- Buon comportamento con le saldature, nessuna retrazione
- Si sfilaccia al taglio
- 100% riciclabile

Applicazioni



**I nostri prodotti passano tutte o parte delle richieste per gli standard sopra menzionati. Le informazioni tecniche scritte nelle nostre schede corrispondono alle più recenti conoscenze circa questi prodotti, ma l'utilizzatore non è esente da verificare le prestazioni nel reale contesto di applicazione*

