



orion+ Obudowa stalowa 500x400x200mm, IP65, drzwi transparentne

FL162A

#### Konstrukcja

Montaż	montaż naścienny
--------	------------------

#### Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Zamykany	tak
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	tak

#### Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

#### Wymiary

Głębokość montażu	200 mm
Głębokość produktu	200 mm
Głębokość wewnętrzna	100 mm
Wysokość produktu	500 mm
Szerokość produktu	400 mm
Szerokość w jednostkach podziału	16
Grubość materiału ścianki bocznej	1,2 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

#### Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	2
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-