DIGITUS® Uchwyt do pojedynczego monitora, 32", 9 kg

DA-90394

EAN 4016032465119



Ramię biurkowe pojedyncze (zacisk) 1xLCD max.32" max. 9kg uchylno-obrotowe, szybkozamykacz

Dzięki uniwersalnemu uchwytowi do monitora firmy DIGITUS® można wygodnie przymocować monitor o przekątnej od 15" do 32" do biurka za pomocą uchwytu zaciskowego. Funkcja szybkiego zwalniania ułatwia również instalację monitora. Uchwyt VESA jest po prostu wsuwany w odpowiedni uchwyt i blokuje się automatycznie. Monitor można łatwo dostosować do własnych potrzeb, a także obracać, pochylać lub obracać, np. w przypadku monitorów w formacie portretowym. Zintegrowana sprężyna gazowa ułatwia regulację wysokości monitora. Ponadto, kable monitora mogą być starannie poprowadzone przez dostarczone prowadnice kabli. Zrób coś dobrego dla siebie i swojego zdrowia, dostosowując monitor optymalnie do swojego ciała i pozycji siedzącej.

Uchwyt biurkowy oferuje możliwość indywidualnego ustawienia monitorów o przekątnej od 15" do 32". Monitor można obracać, pochylać i obracać. Zintegrowana sprężyna gazowa ułatwia regulację wysokości. Z funkcją szybkiego zwalniania.

- Nadaje się do monitorów o przekątnej od 15" do 32"
- Maksymalne obciążenie: 9 kg
- Funkcja szybkiego zwalniania: łatwy montaż monitora w uchwycie
- Obracanie uchwytu VESA: 180°
- Nachylenie uchwytu VESA: 180°
- Obracanie uchwytu VESA: 180°
- Obsługiwane wymiary VESA: 75 x 75, 100 x 100
- Maksymalna regulacja wysokości: 33,5 cm
- Dla grubości blatu: 10 - 85 mm
- Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne, stal
- Wymiary: Wys. 69 x Szer. 11,5 x Głęb. 54,4 cm
- Waga wspornika: 3,2 kg
- Kolor: czarny, matowy

Atrybuty

- Liczba monitorów: 1
- Maksymalna waga monitora: 9 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Przekątna ekranu: do 32"
- Sposób montażu: Uchwyt zaciskowy

Zawartość opakowania

- Uniwersalny uchwyt na pojedynczy monitor ze sprężyną gazową i mocowaniem zaciskowym
- Akcesoria montażowe
- Instrukcje montażu

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	16.32	44.00	62.50	38.50	105,875.00
Opakowanie wewnętrzne	1	4.08	12.00	30.40	42.60	15,540.50
Opakowanie jednostkowe	1	4.08	12.00	30.40	42.60	15,540.50
Netto bez opakowania	1	3.41	12.00	30.40	42.60	15,540.50

Więcej zdjęć














Safety notes

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- KONSERWACJA: Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com