Dane produktów



PUSZK LEGRAND

PLEXO55 PRZEPUSTY ZAPASOWE DO FI 40

REF. 091917 | EAN. 3245060919177

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Model	Zamknięty
Wkładka do dławnicy kablowej	Nie
Kierunek wprowadzenia kabla	Okrągły
Średnica otworu	42.5 mm
Do ściany o grubości (Min-Max)	2.4-2.4 mm
Z odciążeniem naprężeń	Nie
Wersja narożna	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Inne

Bezhalogenowe	Tak
Kolor	Szary
Stopień ochrony (IP)	Inne
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-25-40 °C
Wysokość	16.2 mm
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-25-70 °C
Numer RAL	7035
Typ przepustu	Elestyczne do otworowania