



**Zasilacz awaryjny UPS Green Cell do szaf serwerowych RTII
1000VA 900W z wyświetlaczem LCD**

Kod produktu: **UPS13**
EAN: **5902701419776**

Gwarancja	24 miesiące
Moc	1000VA (900W)
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Tak
Typ	Online
Zabezpieczenie przed przeładowaniem	Tak
Możliwość zwrotu	Do 30 dni
Kod produktu	UPS13
Producent	Green Cell
Wymiary	440 x 86.5 x 430 mm
Waga	13,5 kg
Napięcie wejściowe	220/230/240 Vac
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V (+/-10%) sinusoida czysta
Częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz
Gniazda	6x IEC320 C13-10A (podzielone na dwa segmenty z możliwością przydzielenia odrębnych ustawień) / RJ45 we/wy
Czas reakcji	4 ms (typowy)
Baterie	2x 12V 9Ah
Komunikacja	USB, RS232
Kształt napięcia wyjściowego	Czysta Sinusoida
Typowy czas ładowania	~4 godz