



orion+ Obudowa stalowa 400x300x200mm, IP65, drzwi
transparentne

FL157A

Konstrukcja

| | |
|--------|------------------|
| Montaż | montaż natynkowy |
|--------|------------------|

Kompatybilność

| | |
|--|-----|
| Nadaje się do ochrony przeciwbliskowej | nie |
|--|-----|

Prąd

| | |
|--------------------|-------|
| Prąd znamionowy In | 630 A |
|--------------------|-------|

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Grubość materiału pokrywy | 1,5 mm |
| Rodzaj zamka | Trójkątne 7 mm |
| Zamykany | tak |
| Liczba drzwi | 1 |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | tak |

Materiał

| | |
|--------------|--------------------|
| Kolor | RAL 7035 |
| Kolor | jasnoszary |
| Kolor RAL | RAL 7035 |
| Materiał | stal |
| Powierzchnia | malowane proszkowo |

Wymiary

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Głębokość montażu | 200 mm |
| Głębokość produktu | 200 mm |
| Głębokość wewnętrzna | 200 mm |
| Wysokość produktu | 400 mm |
| Szerokość produktu | 300 mm |
| Grubość materiału ścianki bocznej | 2 mm |

Instalacja / Montaż

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
|-------------------------------------|-----|

Akcesoria

| | |
|--------------------|-----|
| Z płytką montażową | nie |
| Z zamkiem | tak |

Wypożenie

| | |
|------------------------|-----|
| Liczba kluczy | 1 |
| Możliwość rozszerzenia | nie |

Norma

| | |
|---------------------------|-------------|
| Dyrektywa europejska WEEE | nie dotyczy |
|---------------------------|-------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|---|---------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | >IK10 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Klasa ochronności | klasa ochronności I |
| Otrzymanie funkcji | - |