



orion+ Obudowa stalowa 400x400x200mm, IP65, drzwi stalowe pełne

FL108A

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

Prąd

Prąd znamionowy In 630 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 1,5 mm
Rodzaj zamka Trójkątne 7 mm
Zamykany tak
Liczba drzwi 1
Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Kolor RAL 7035
Kolor jasnoszary
Kolor RAL RAL 7035
Materiał stal
Powierzchnia malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu 200 mm
Głębokość produktu 200 mm
Głębokość wewnętrzna 200 mm
Wysokość produktu 400 mm
Szerokość produktu 400 mm
Grubość materiału ścianki bocznej 2 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

Wposażenie

Liczba kluczy	1
Możliwość rozszerzenia	nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-