



Kabel USB

Model: **AK-USB-51**



Kod produktu	AK-USB-51
Typ produktu	Kabel USB
Maksymalna moc	20 V / 3 A (60 W)
Długość przewodu	1 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu C
Wtyczka #2	Złącze męskie USB typu C
Transmisja danych	Tak
Wersja	USB 2.0
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Materiał przewodu	Miedź
Kolor produktu	Biały
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	80 x 80 x 10 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	180 x 130 x 11 mm
Waga netto	12 g
Waga brutto	20 g
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720139412
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel USB-C Akyga® AK-USB-51 to niezawodne rozwiązanie, stworzone **z myślą o szybkim ładowaniu urządzeń Apple iPhone**. Jego konstrukcja skupia się na optymalizacji wydajności i solidności, co sprawia, że jest to doskonały wybór dla tych, którzy oczekują skutecznego i pewnego ładowania. Oferując możliwość ładowania z mocą **do 60 W** (20 V / 3 A), przewód ten pozwala użytkownikom skorzystać z przyspieszonego ładowania, co jest istotne w dynamicznym świecie, gdzie czas ma ogromne znaczenie.

Jako kabel USB-C do USB-C, AK-USB-51 wyposażony jest w **dwa złącza USB typu C**, które są obecne w każdym nowoczesnym urządzeniu przenośnym – od smartfonów i tabletów (w tym iPad), po laptopy i stacje dokujące. Jego uniwersalność czyni go niezastąpionym narzędziem w wielu technologicznych scenariuszach, zapewniającym łatwe rozwiązanie wielu potrzeb użytkowników.

Ochrona kabla USB-C jest zapewniona przez **mocny oplot**, zwiększający jego odporność na zginanie, skręcanie i inne uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu przewód pozostaje funkcjonalny i estetycznie prezentujący się przez długi czas.

Dodatkowo, przewód wspiera **transfer danych**, co umożliwia nie tylko ładowanie, ale również wymianę plików między urządzeniami, co sprawia, że **kabel USB AK-USB-51** jest wszechstronnym narzędziem spełniającym różne potrzeby technologiczne. Jego elegancki, biały design dodatkowo podkreśla nowoczesny charakter, czyniąc go stylowym elementem każdego zestawu mobilnego.