



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ALN 123608
Kod produktu: 7811250
Opis: Obudowa
Uwagi: Aluminiowa

Kod EAN: 6418074011404
:
Finland: 3420050
Electric numer 7811250
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	362	125	81	AM 1222	Płyta montażowa
cale:	14.3	4.9	3.2	AM 1236	Płyta montażowa
Materials:					
Materiał:	Aluminium				
Kolor podstawy:	RAL 7001				
Materiał srub do pokryw:	Stal nierdzewna				
Kolor pokrywy:	RAL 7001				
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwałe):	-50 ... 140 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-50 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-60 ... 285 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-60 ... 175 °F				
Akcesoria:					
AM 1212		Płyta montażowa			

ALU 362x125x81

