



Adapter

Model: **AK-AD-20**



Kod produktu	AK-AD-20
Typ produktu	Adapter
Długość przewodu	2x 15 cm
Wtyczka #1	Złącze męskie VGA
Wtyczka #2	Złącze żeńskie VGA x 2
Wersja	15-pin
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Materiał izolacji	PVC
Średnica kabla	8 mm
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Biały
Wstawki kolorystyczne	Niebieski
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	145 x 95 x 19 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	178 x 120 x 21 mm
Waga netto	114.3 g
Waga brutto	119.7 g
Kod EAN	5901720131263
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Rozdzielacz sygnału **VGA** Akyga® AK-AD-20 umożliwiający rozdzielenie sygnału analogowego bez straty jakości. Umożliwia podłączenie **dwóch urządzeń** poprzez kable VGA **do jednego źródła sygnału**, np. komputer do dwóch monitorów lub rozdzielić sygnał z monitoringu. Na obu wyświetlaczach jest ten sam obraz.