

Konwerter USB 3.2 Gen 2 Typ-A, wtyk męski > USB Type-C™, wtyk żeński, aktywne czarny 15 cm

Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie urządzenia za pomocą wtyku męskiego USB Type-C™ do portu żeńskiego USB Typ-A.



Numer artykułu 65698

EAN: 4043619656981

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A męski (host)
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ żeński (urządzenie)
- Chipset: Etron EJ179V
- Maksymalny prąd wyjściowy: 1,5 A
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Kolor: czarny
- Długość bez złączami: ok. 15 cm

Wymagania systemowe

- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Konwerter USB-C™

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps Typ-A męski (host)
Złącze 2:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński (urządzenie)

Właściwości techniczne

Chipset:	Etron EJ179V
Szybkość transmisji danych:	10 Gbps

Właściwości fizyczne

Długość kabla:	15 cm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de