

TBA

Trenza en fibra de basalto no tratada, no impregnada



Normas*

- Cumplimiento de la directiva RoHS 2011/65/EU
- NF EN 60684-1 (10-2003)
- NF EN 60684-2 (07-2012)

Colores y acondicionamientos

- Diámetros fabricados desde 2 mm hasta 50 mm
- Color standard : Caqui (natural)
- Acondicionamiento standard : bobinas

Composición química

- SiO₂, Al₂O₃, MgO, CaO, FeO, Fe₂O₃, Fe₂O₃
- Libre de amianto y garantizado libre de halógenos

Características

- Temperatura en servicio continuo : desde -260°C hasta 560°C. Puntas de 600°C
- A prueba de fuego
- Resistencia a la llama : no inflamable
- Bajo coeficiente de expansión
- Buena flexibilidad
- Alta resistencia a productos químicos, especialmente a ácidos
- Buena resistencia mecánica
- Bajo porcentaje de absorción de humedad
- Buenas propiedades térmicas
- Baja densidad
- Buen comportamiento con soldaduras, no retrae
- Se deshilacha ligeramente cuando se corta
- 100% reciclable

Aplicaciones



*Nuestros productos están en conformidad en totalidad o en parte con las normas citadas. Las informaciones técnicas que están escritas sobre nuestras fichas técnicas corresponden a los conocimientos las más recientes que tenemos sobre estos productos, pero el usuario no está dispensado de verificar las ejecuciones en el particular contexto de aplicación.

