ASSMANN Kabel adapterowy DisplayPort

AK-340409-001-S
EAN 4016032328575



Kabel adapterowy DisplayPort, DP – DVI (24+5) Wt/gn, 0,15 m, z blokadą, kompatybilny z DP 1.1a, CE, kolor czarny

Ten kabel do przesyłu cyfrowego sygnału HD nadaje się idealnie na przykład do podłączenia notebooka lub komputera ze złączem DP do monitora DVI, rzutnika komputerowego, monitora LCD/TFT poprzez kabel DVI.

Zapewnia mniejsze obciążenie złącza.

- Przeznaczone do 1080p mit 60 Hz
- Full HD, Dual-Link (podwójny kanał)
- Złącze 1: DP, wtyczka
- Złącze 2: DVI-I, (24+5), gniazdo
- DisplayPort standardowy: DisplayPort 1.1a
- Rozdzielczość HDTV maks.: 2560 x 1600 pikseli, 60 Hz
- Osłona: odlany
- Powierzchnia styku: niklowany
- Blokada: Zatrzask
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Długość: 0.15 m
- Asortyment: Kabel DisplayPort

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	100	8,00	40,00	31,00	19,00	23.560,00
Innen-VPE	10	0,80	7,00	24,00	26,00	4.368,00
Einzel-VPE	1	0,08	1,00	16,00	24,00	384,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,08	1,00	16,00	24,00	384,00

Full HD 1080p | Dual Link Analog/Digital | POLYBAG

Weitere Anwendungsbilder:



