

Karta katalogowa

Nr Art.: 70912

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

NAZWA PRODUKTU

Przewód przyłączeniowy gumowy 15 m H07RN-F 3G1,5 CZA



- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- wtyczka: 2P+Z IP44 z uziemieniem
- 230 V, 16 A

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160709128
Waga [kg]	2.35
Wymiary	17x9x17 cm
Ogólny kolor	czarny
Kategoria	Przewody przyłączeniowe
Podkategoria	Przewody przyłączeniowe z wtyczką
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	15
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Ochrona IP	IP44
Wejście	wtyczka, IP44 230 V, 16 A, 2P+Z
Wyjście	odizolowanie na 30mm z tulejkami
Liczba żył	3

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.