Dane produktów



PUSZK LEGRAND

PUSZKA:POJED UNIVERSALNA GŁ.40

REF. 031301 | EAN. 3245060313012

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Model/kształt/forma	Okrągły
Rodzaj budowy	Puszka elektroinstalacyjna
Model	Inne
Wyposażenie	Inne
Średnica	67 mm
Montaż urządzenia elektrycznego	Śrubowy lub rozporowy
Ze śrubami	Tak
Do rur o średnicy	Inne
Do przewodów o średnicy (Min-Max)	16-25 mm
Blokada rury	Nie
Wpusty z tyłu	Tak
Liczba wpustów	10
Materiał	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe	Tak

Zabezpieczenie powierzchni	Inne
Kolor	Czarny
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Brak
Sposób mocowania pokrywy	Inne
Plombowane	Nie
Podtrzymanie funkcji	Brak
Z ekranowaniem	Nie
Wiatroszczelne	Nie
Stała pozycja zacisku	Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia	Nie
Króciec	Brak
Odporność udarowa	IK04
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-5-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-5-60 °C