


JA-2 | 400 HV



BN 68

Viti per coperture con punta conica

interamente / parzialmente filettate con rosetta di tenuta preassemblata

Acciaio cementato 400 HV

zincato bianco

ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.

3D Cadenas

Article#	d_1	d_2	k	s	e	b	L
1065394	6,5	16	4,8	9,52 (3/8")	10,5	-	19
1065408							25
1065416							32
1065424							38
1065440							50
1065459							64
1065467							75
1065475						80	90
1065483							100
1139231							125
1139266							150
1139274							175