



Prázdná skříň

AKi 4-t



AKi 4-t

Prázdná skříň

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

300 x 600 x 132 mm

Obj. č.: 74500401

Prázdná skříň - průmyslová kvalita -, s hrdlem s dvojitou membránou, Zaslepovací zátka a izolační krytka, Krabice: polykarbonát vyztužený skleněnými vlákny, šedá, podobně RAL 7035, Víko: polykarbonát, transparentní



Technické údaje

Rozměry

šířka:	300 mm
Délka:	600 mm
Výška:	132 mm
Vnitřní výška:	114 mm

Materiál:

Krabice:	Polykarbonát, vyztužený skleněnými vlákny, šedý, podobný RAL 7035
Víko:	Polykarbonát, transparentní
Těsnění:	Polyuretan
Šroub víka:	Polyamid 6, vyztužený skleněnými vlákny
Materiál:	Polykarbonát

Příslušenství

AK ABL-ES - Vnější úchyty

AK MPI 4 - Montážní deska

AK NS35-250 - DIN lišta

AK NS35-556 - DIN lišta

AK TW - Oddělovací stěna

AKi ABF 2 - Montážní příruba

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

NS35-216/3 - DIN lišta



Prázdná skříň

AKi 4-t

Ostatní atributy

Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Odolnost proti nárazu:	IK08 podle DIN EN 5012/ VDE 0470 část 100
Okolní teplota (min.):	-35 °C
Okolní teplota (max.):	80 °C
Okolní teplota (24 hod):	60 °C
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Jmenovité izolační stejnosměrné napětí:	1000 V
Neobsahuje PVC:	Ano
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Chování při požáru podle UL 94:	V-2 podle UL 94
Chování při požáru podle VDE:	960 °C podle VDE 0471/ EN 60695
Přívody vedení:	Ano
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Plombovatelné:	Ano
Utahovací moment šroubu víka:	1.2 N m