# Przekaźniki termiczne RE

| Tabela 1 | Przekaźniki termiczne | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Do stycznika: | Zakres nastaw prądu (A) | Dobezpieczenie wkładką gL (A) | Typ | Nr kodowy | Waga (kg) |
| CE07, CECA0..., CEC0... | 0.28 . . . 0.4 | 2 | RE17D-0,4 | 004641400 | 0,15 |
| | 0.4 . . . 0.63 | 2 | RE17D-0,63 | 004641401 | |
| | 0.56 . . . 0.8 | 2 | RE17D-0,8 | 004641402 | |
| | 0.8 . . . . 1.2 | 4 | RE17D-1,2 | 004641403 | |
| | 1.2 . . . . 1.8 | 6 | RE17D-1,8 | 004641404 | |
| | 1.8 . . . . 2.8 | 6 | RE17D-2,8 | 004641405 | |
| | 2.8 . . . . 4 | 10 | RE17D-4,0 | 004641406 | |
| | 4 . . . . . 6.3 | 16 | RE17D-6,3 | 004641407 | |
| | 5.6 . . . . 8 | 20 | RE17D-8,0 | 004641408 | |
| | 7 . . . . . 10 | 25 | RE17D-10 | 004641409 | |
| CEM9...CEM25 | 0.28 . . . 0.4 | 2 | RE27D-0,4 | 004642400 | 0,147 |
| | 0.4 . . . 0.63 | 2 | RE27D-0,63 | 004642401 | |
| | 0.56 . . . 0.8 | 2 | RE27D-0,8 | 004642402 | |
| | 0.8 . . . . 1.2 | 4 | RE27D-1,2 | 004642403 | |
| | 1.2 . . . . 1.8 | 6 | RE27D-1,8 | 004642404 | |
| | 1.8 . . . . 2.8 | 6 | RE27D-2,8 | 004642405 | |
| | 2.8 . . . . 4 | 10 | RE27D-4,0 | 004642406 | |
| | 4 . . . . . 6.3 | 16 | RE27D-6,3 | 004642407 | |
| | 5.6 . . . . 8 | 20 | RE27D-8,0 | 004642408 | |
| | 7 . . . . . 10 | 25 | RE27D-10 | 004642409 | |
| | 8 . . . . 12.5 | 25 | RE27D-12,5 | 004642410 | |
| | 10 . . . . 15 | 35 | RE27D-15 | 004642411 | |
| | 11 . . . . 17 | 35 | RE27D-17 | 004642412 | |
| | 15 . . . . 23 | 50 | RE27D-23 | 004642413 | |
| | 22 . . . . 32 | 63 | RE27D-32 | 004642414 | |
| CEM32...40 | 25...40 | 80 | RE67.1D-40 | 004643415 | 0,3 |
| | 32...50 | 100 | RE67.1D-50 | 004643416 | |
| CEM50...CEM80 | 40...57 | 100 | RE67.2D-57 | 004644417 | 0,31 |
| | 50...63 | 100 | RE67.2D-63 | 004644418 | |
| | 57...70 | 125 | RE67.2D-70 | 004644419 | |
| | 63...80 | 125 | RE67.2D-80 | 004644420 | |
| CEM95...CEM105 | 75...97 | 200 | RE117.1D-97 | 004645421 | 0,52 |
| | 90...112 | 250 | RE117.1D-112 | 004645422 | |
| CEM112(E) | 75...97 | 200 | RE117.2D-97 | 004646421 | 0,55 |
| | 90...112 | 250 | RE117.2D-112 | 004646422 | |
| CEM150E...CEM300(E) | 100...150 | 315 | RE317D-150 | 004647423 | 0,9 |
| | 140...215 | 355 | RE317D-215 | 004647424 | |
| | 200...310 | 500 | RE317D-310 | 004647425 | |


RE17D


RE27D


RE67D


RE117.2D


RE117.1D


RE317D

UWAGA: Szczegółowe dane techniczne zamieszczone sa na stronie 128

## Adaptery do oddzielnego montażu przekaźników termicznych na szynie TH35



| Do zastosowania z | Typ | Nr kodowy | Waga (kg) |
|---|---|---|---|
| RE27D | BFE27D | 004641901 | 0,05 |
| RE67.1D | BFE67-1D | 004641902 | 0,095 |
| RE67.2D | BFE67-2D | 004641904 | 0,095 |
| RE117.1D | BFE117D | 004641903 | 0,11 |