



Kabel USB

Model: **AK-USB-45**



Kod produktu	AK-USB-45
Typ produktu	Kabel USB
Częstotliwość przetwarzania	8K@60HZ, 4K@120Hz
Maksymalna moc	240 W (48 V / 5 A)
Długość przewodu	1.0 m
Wtyczka #1	Złącze męskie USB typu C
Wtyczka #2	Złącze męskie USB typu C
Transmisja danych	40 Gb/s
Wersja	USB4
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Materiał wykonania	Miedź
Kolor produktu	Szary
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	120 x 100 x 20 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	175 x 130 x 21 mm
Waga netto	51 g
Waga brutto	54 g
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137968
Gwarancja	24 miesiące
E-Mark	Tak



Opis

Kabel USB-C Akyga® AK-USB-45 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i szybkości **transferu danych**. Jest to kabel w standardzie **USB4**, który daje znacznie więcej możliwości niż dotychczasowe rozwiązania USB. Jedną z jego największych zalet jest duża przepustowość danych wynosząca aż **40 Gb/s**. Dzięki temu, z pomocą kabla można przesyłać nawet bardzo duże pliki w krótkim czasie. Dodatkowo kabel AK-USB-45 obsługuje częstotliwość przetwarzania **4K@120Hz** oraz **8K@60Hz**, co sprawia, że przesyłany obraz jest niezwykle płynny i klarowny.

Przewód USB-C AK-USB-45 zapewnia nie tylko wysoką jakość transmitowanego sygnału, ale także umożliwia **szybkie ładowanie** dowolnych urządzeń ze złączem USB-C. W tym celu wyposażono go w **chip E-Mark**, który odpowiada za monitorowanie i kontrolę przepływu energii oraz danych. Dzięki temu kabel jest w stanie dostarczyć aż **240 W mocy**, co umożliwia ładowanie nawet najbardziej wymagających urządzeń, takich jak laptopy gamingowe. Co więcej, kabel jest bardzo trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. Jego **elastyczny oplot** sprawia, że idealnie nadaje się do pracy w niekorzystnych warunkach.