



Spojovací krabice

HP 70-L



HP 70-L

Spojovací krabice

75 x 75 x 42 mm

obj. č.: 32097001

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), 3 osazené stupňovité vývodky a 2 volně přiložené, Rozsah těsnění 5 - 16 mm, pro svorky do 2,5 mm²

šedá, bez svorek



Technické údaje

Rozměry

šířka:	75 mm
délka:	75 mm
výška:	42 mm
Inner height:	38 mm
Inner width:	68 mm

Materiál:

Krabice:	Polypropylen, samozhášivý
Víko:	Polypropylen, samozhášivý
Materiál:	Polypropylen

vedlejší

Abox 025/040 KLS-2,5 ² /4 ² - Svorkovnice
ADR M20 - Těsnicí kroužek
DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka
DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka
KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení
KVR M20-MGM - Kabelové šroubení
SNI M20 - Stupňovitá vývodka



Spojovací krabice

HP 70-L**Ostatní atributy**

Osazení:	Bez
Celkový počet přívodů:	8
Průřez vodiče:	240 mm ²
Možnost řazení:	No
Jmenovité izolační střídavé napětí:	400 V
Ochrana proti výbuchu:	bez
Zachování funkčnosti:	bez
plombovatelné:	No
bez těžkých kovů:	Yes
neobsahuje PVC:	Yes
Neobsahuje silikon:	Yes
Krytí:	IP55 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	No